

WimTec® Sport Duschkopf



DE

Montage- und Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

WimTec Sport Duschkopf:

Chrom

Art.Nr. 126 662



PFLEGEHINWEISE:

Damit Sie jahrelang Freude mit diesem hochwertigen Duschkopf haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:

- milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
- keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
- nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
- keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten

Um eine einwandfreie Funktion garantieren zu können, empfehlen wir ein regelmäßiges Reinigen der Oberfläche mit einem Kraftreiniger, um Kalkablagerungen am Strahlbildner vorzubeugen und zu entfernen reicht einfaches und regelmäßiges Streichen über die Gumminoppen.



WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:


Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Technische Daten:


Abmessungen in mm:

Ausladung: 80 mm
 Neigungswinkel: 20°
 Wasseranschluss: G 1/2" AG
 Durchflussmenge: 12 l/min
 mengenbegrenzt
 (druckunabhängig)



WimTec® SPORT Duschkopf


Montage



1. Leitung für 30 s vorspülen und Wasserzuleitung absperrern.
2. Gewinde aufdichten und Wandanschluss mit SW 30 einschrauben.
3. Duschkopf aufsetzen - auf offene Schraubenposition achten!
4. Duschkopf mit Inbusschraube (SW 4) von oben sichern.
5. Funktionstest durchführen.


ACHTUNG!
Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

Mengenbegrenzer tauschen:



1. Sprayeinsatz mit Kreuzschraubendreher entfernen.
2. Mengenbegrenzer mithilfe eines Schraubendrehers nach innen drücken.
3. Mengenbegrenzer mit Flachzange aus Duschkopf entnehmen und neuen einsetzen (Flussrichtung beachten).


Abmessungen Strahlbild in mm:



Mengenbegrenzer	Strahlbereich vom Duschkopf		
	2 bar A - B	3 bar A - B	4 bar A - B
8 l	220 - 540	220 - 550	230 - 570
10 l	260 - 580	280 - 620	280 - 640
12 l	280 - 640	320 - 690	320 - 700
ohne	340 - 730	350 - 780	400 - 860

Serienauslieferung mit 12 l Mengenbegrenzer

Zubehör & Ersatzteile:



Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.:
1	Mengenbegrenzer 12 l	127 508
	Mengenbegrenzer 10 l	127 355
	Mengenbegrenzer 8 l	127 362
2	Sprayeinsatz	127 515



WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 f: +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com i: www.wimtec.com